




30809909

Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth S.1/B.x polarweiss matt

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	70,80 mm
Breite	141,60 mm
Tiefe	46,50 mm
Einbautiefe	33 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1 - 1 mm ²
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²

Funktionen

DCF Uhr integriert	Ja
--------------------	----

Lagerung

Anzahl Speicherplätze	16
-----------------------	----

Ausstattung

Ausführung Bedientableau	Digital
--------------------------	---------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Geeignet für

S.x/B.x	
---------	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja