



24127209

**Modulo EnOcean con bilanciere doppio con frecce, K.x bianco polare**

**Caratteristiche tecniche**

**Equipaggiamento**

Numero di canali 2

**Frequenza**

Radiofrequenza di trasmissione/ricezione 868,3 - 868,3 MHz

**Connettività**

Protocollo radio EnOcean

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio 5 - 25 °C

Max. Altitudine 2000 m

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 60 °C

Umidità relativa massima 80 %

**Materiali**

Colore Bianco polare

Materiale Materiale termoplastico

**Funzioni**

Portata massima di trasmissione radio in ambienti chiusi 30 m

Portata massima di trasmissione radio all'aperto 300 m

**Protezione**

Resistenza agli urti IK IK04

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Testo**

Funzione Per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione della luce o alle veneziane al radiorecettore del sistema EnOcean  
Comando a un tasto in collegamento coi radiorecettori adatti

Tipo di montaggio Montaggio con cornice su fondo piano, ad es. anche per ampliamento di combinazioni

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità REACh - SVHC free Si

Conformità ROHS Si