



47290001

**Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Arsys braun, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Braun
RAL Nummer	8011
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	79,80 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja