



47290002

Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Arsys weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	1013
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	79,80 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja