



GSETMM302LAN

**Draagplaat 2V multimedia D-Sub connector 20,5x11,4, incl. cpl., alu**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Diepte	35 mm
Afmetingen opening (b x h)	20,5 x 11,4 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker	D-sub
-----------------------	-------

**Compatibiliteit**

Modulenaam voor data-aansluitingen	Sub-D 9 Pol
------------------------------------	-------------

**Installatie, montage**

Installatiehoek	90 °
-----------------	------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja