




GSETMM302LAN

Centrumbricka för 2xD-SUB-uttag, 55x55 mm, Silver

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Matt
Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

Dimensioner

Höjd	71 mm
Djup	35 mm
Öppningens mått (B x H)	20,5 x 11,4 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	D-sub
---------------------------	-------

Kompatibilitet

Modulnamn för datautta	Sub-D 9 Pol
------------------------	-------------

Installation, montering

Installationsvinkel	90 °
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja