



24127309

Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, K.1, pw gl.

Technische Eigenschaften

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Kanäle | 2 |
|---------------|---|

Frequenz

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Funk-Sende-/Empfangsfrequenz | 868,3 - 868,3 MHz |
|------------------------------|-------------------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|---------|
| Radio Protokoll | EnOcean |
|-----------------|---------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | 5 - 25 °C |
| Max. Höhe | 2000 m |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 60 °C |
| Max. Relative Luftfeuchtigkeit | 80 % |

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------|
| Farbe | Polarweiß |
| Werkstoff | Thermoplast |

Funktionen

| | |
|--|-------|
| Max. Funkübertragungsreichweite in Innenräumen | 30 m |
| Max. Funkübertragungsreichweite im Freien | 300 m |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK04 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Texte

| | |
|------------|--|
| Funktion | Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems Einflächenbedienung in Verbindung mit geeigneten Funk-Empfängern |
| Montageart | Montage mit Rahmen Auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |