




24127303

Wandsendermodul EnOcean mit Wippe 2 fach einseitig mit Symbol Pfeile, K.5, alu

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle	2
---------------	---

Frequenz

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	868,3 - 868,3 MHz
------------------------------	-------------------

Konnektivität

Radio Protokoll	EnOcean
-----------------	---------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 25 °C
Max. Höhe	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C
Max. Relative Luftfeuchtigkeit	80 %

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Thermoplast

Funktionen

Max. Funkübertragungsbereich in Innenräumen	30 m
Max. Funkübertragungsbereich im Freien	300 m

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK04
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Texte

Funktion	Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems Einflächenbedienung in Verbindung mit geeigneten Funk-Empfängern
Montageart	Montage mit Rahmen Auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja