



296801

Controlo de velocidade, 0,1-2,7A 230V

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	0,10 A
------------------	--------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----