



TXA215



IP20



Dimmer 1 x 1000 W met display, tebis KNX

Technische eigenschappen

Spanning

Systeemspanning	30 VDC via bus
-----------------	----------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²

Samenstelling

Aantal uitgangen	1
Type dimmer	Universeel

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Vermogen

Vermogen gloeilamp	20 - 1000 W
Dimvermogen	20 - 1000 W

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	quickconnect
---------------	--------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----