




1659901



Rozšiřující výkonový modul Power Booster

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	240 - 240 V
------------------	-------------

Materiál

Barva	Světle šedá
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano