



TYFS110



**Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module

6

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom

1280 mA

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

**Spannung**

Ausgangsspannung

28 - 32 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

**Konnektivität**

Anschlussart

Schraubanschluss

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung

230 V AC

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten

6

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja