



TYFS110



Alimentation Bus 30V TBTS 1280 mA

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

6

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

Courant électrique

Courant de sortie

1280 mA

Tension

Tension de sortie

28 - 32 V

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.5 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.5 - 4 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

230 V AC

Dimensions

Largeur en modules

6

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui