



TYFS110



### Fuente de alimentación, 1280 mA

#### Características técnicas

##### Capacidad

Número de módulos

6

##### Conectividad

Con sistema de bus KNX radio

No

##### Corriente eléctrica

Corriente de salida

1280 mA

##### Tensión

Tensión de salida

28 - 32 V

##### Conexión

Sección transversal de conductor flexible

0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido

0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 45 °C

##### Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

##### Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

##### Power supply

Tensión de alimentación

230 V AC

##### Dimensiones

Número de unidades de ancho

6

##### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí