



TYFS110

IP20



Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	1280 mA
----------------	---------

Spanning

Uitgangsspanning	28 - 32 V
------------------	-----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
--------------------------------	-------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm ²
---------------------------------	-------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Voeding

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----