



TYFS110



Fonte alimentação KNX 1280mA

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos

6

Intensidade de corrente

Corrente de saída

1280 mA

Conectividade

Sistema bus RF KNX

Não

Tensão

Tensão de saída

28 - 32 V

Ligações

Secção transversal de condutor flexível

0.5 - 4 mm²

Secção transversal de condutor rígido

0.5 - 4 mm²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5 - 45 °C

Conectividade

Tipo de ligações

Terminal de parafuso

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Power supply

Tensão de alimentação

230 V CA

Dimensões

Número de unidades de largura

6

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim