



75242060



KNX Wächtermodul komfort 1,10m m. integriertem Busankoppler

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Montagehöhe	1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
Minimale Einschaltdauer	10 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	30 min
-------------------------	--------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Texte

Drucktaster	Integrierte Taste zur manuellen Steuerung von Busfunktionen parametrierbar Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/EIN für 2 Stunden/Dauer-AUS
Betriebsart	Betriebsarten Automatisch, dauerhaft EIN, 2 Stunden LANG EIN, dauerhaft AUS
Funktion	Tasterfunktion Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Wertegeber-, Zwangssteuerungs-, Szenenfunktionen Vorgabe der Reglerbetriebsart
Montageart	Mit Demontageschutz