



75242060



### KNX Wächtermodul komfort 1,10m m. integriertem Busankoppler

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Montagehöhe	1,10 - 1,10 m

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
Minimale Einschaltzeit	10 s

##### Funktionen

Maximale Einschaltzeit	30 min
------------------------	--------

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

##### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

##### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

##### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

##### Texte

Drucktaster	Integrierte Taste zur manuellen Steuerung von Busfunktionen parametrierbar Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/EIN für 2 Stunden/Dauer-AUS
Betriebsart	Betriebsarten Automatisch, dauerhaft EIN, 2 Stunden LANG EIN, dauerhaft AUS
Funktion	Tasterfunktion Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuерungs-, Wertgeber-, Zwangssteuerungs-, Szenenfunktionen Vorgabe der Reglerbetriebsart
Montageart	Mit Demontageschutz