



24128106

**Wandsendermodul EnOcean mit Wippe 2fach, B.x, anthrazit matt**

**Technische Eigenschaften**

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle	2
---------------	---

**Frequenz**

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	868,3 - 868,3 MHz
------------------------------	-------------------

**Konnektivität**

Radio Protokoll	EnOcean
-----------------	---------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	5 - 25 °C
Max. Höhe	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C
Max. Relative Luftfeuchtigkeit	80 %

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Thermoplast

**Funktionen**

Max. Funkübertragungreichweite in Innenräumen	30 m
Max. Funkübertragungreichweite im Freien	300 m

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK04
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Texte**

Funktion	Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems Einflächenbedienung in Verbindung mit geeigneten Funk-Empfängern
Montageart	Montage mit Rahmen Auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja