



GZDM2LAN

tehalit.WA Płytki 2RJ45 (GMDM) ABS bezhalogenowy alu

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	RJ
Liczba połączeń	2

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	16 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy
----------------	------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
Odporność na uderzenie IK	IK07

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
------------	--------------------

Odpowiednie do

BRx - Multimedialne urządzenia Hager

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

