



SP120



Overspanningsbeveiliging 1-polig, type I, niet uitblazend

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Netwerkconfiguratie

Type stelsel TN
TT

Samenstelling

Met meldcontact Nee

Normen

Vereistenklasse IEC 61643 T1

Capaciteit

Aantal modules 2

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 50 kA

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 36 mm

Diepte 64 mm

Bediening en signalering

Signaallamp Zonder