



SP120

Zapouzdřený svodič bleskového proudu T1, limp 50 kA (10/350), 1-pól.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN TT
----------	----------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1
---------------------------	----

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	64 mm

Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Bez
-----------	-----