



SP120

Zapouzdřený svodič bleskového proudu T1, limp 50 kA (10/350), 1-pól.

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350  $\mu$ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

##### Konfigurace sítě

Typ sítě TN TT

##### Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem Ne

##### Normy

Třída požadavků IEC 61643 T1

##### Kapacita

Počet modulů 2

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

##### Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

##### Podmínky použití

Provozní teplota -40 - 80 °C

##### Rozměry

Výška 90 mm

Šířka 36 mm

Hloubka 64 mm

##### Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka Bez