



SP120

Blixtströmvledare 1-pol 25kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Blixtimpulsström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN TT
------------	----------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T1
---------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	36 mm
Djup	64 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Utan
------------------	------