



SP120

Blixtströmvledare 1-pol 25kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Blixtimpulsström limp (10/350 μ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Nätverkskonfiguration

Typ av nät TN
TT

Utrustning

Med fjärrkontakt Nej

Standarder

Kravklass IEC 61643 T1

Kapacitet

Antal moduler 2

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 50 kA

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 80 °C

Dimensioner

Höjd 90 mm

Bredd 36 mm

Djup 64 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa Utan