



61386101



**3-standenschak. zonder 0-stand, zonder spreidkl.**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 - 250 V
Nominale spanning	250 V

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	16 A
---------------	------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Materiaal**

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

**Uitvoering**

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

**Teksten**

Schakelmodus	Zonder 0-stand: 2-1-3
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja