




61386101



3-standenschak. zonder 0-stand, zonder spreidkl.

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
Nominale spanning	250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Teksten

Schakelmodus	Zonder 0-stand: 2-1-3
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja