



75710004

IP-Control

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server Ja

Spannung

Betriebsspannung 30 - 30 V

Versorgungsspannungsart DC

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway Schnittstelle LAN Systeme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 35 °C

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Abmessungen

Breite 144 mm

Abmessungen 90 x 144 mm

Tiefe 64,50 mm

Breite in Teilungseinheiten 8

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp DRA (DIN-rail Adapter)

Texte

Kodierung Verwaltung von 50 Benutzern zur Steuerung der Zugriffsberechtigung

Spannung Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten)

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja