



75710004

### IP-Control

#### Technische Eigenschaften

##### Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

##### Spannung

Betriebsspannung	30 - 30 V
------------------	-----------

Versorgungsspannungsart	DC
-------------------------	----

##### Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Schnittstelle LAN Systeme
---	---------------------------

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 35 °C
--------------------	-----------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

##### Abmessungen

Breite	144 mm
--------	--------

Abmessungen	90 x 144 mm
-------------	-------------

Tiefe	64,50 mm
-------	----------

Breite in Teilungseinheiten	8
-----------------------------	---

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	DRA (DIN-rail Adapter)
-----------------------	------------------------

##### Texte

Kodierung	Verwaltung von 50 Benutzern zur Steuerung der Zugriffsberechtigung
-----------	--

Spannung	Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich (StromAufnahme beachten)
----------	---

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----