



SP320

### Parafoudre 3P monobloc 100kA type 1

#### Caractéristiques techniques

##### Configuration du réseau

Type de réseau

TN  
TT

##### Equipement

Avec contact de signalisation à distance

Non

##### Normes

Classe d'exigence IEC61643

T1

##### Capacité

Nombre de modules

3

##### Sécurité

Indice de protection IP

IP20

##### Courant électrique

Courant choc (limp) L-N(PEN)/ N-PE

100 kA

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 80 °C

##### Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

108 mm

Profondeur

65 mm

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux

Sans

##### Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui