



SP320



Overspanningsbeveiliging 3-polig, type I, niet uitblazend

Technische eigenschappen

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN
	TT

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1
---------------------------	----

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
-------------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	108 mm
Diepte	65 mm

Bediening en signalering

Signaallamp	Zonder
-------------	--------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja