



SP320

Zapouzdřený svodič bleskového proudu T1, limp 50 kA (10/350), 3-pól.

Technické vlastnosti

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN
	TT

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1
---------------------------	----

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	108 mm
Hloubka	65 mm

Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Bez
-----------	-----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano