



SP320

Blixtströmvledare 3-pol 25kA

Tekniska egenskaper

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN
	TT

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

KravklassIEC 61643	T1
--------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
---	--------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 - 80 °C
-----------------	-------------

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	108 mm
Djup	65 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Utan
------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja