



TG511A



Optische rookmelder 230 V met backupbatterij, draadloos koppelbaar, wit

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Koppelbaar Ja

Voeding

Voedingsspanning 230 V/50 Hz, batterij NiMH

Aansluitmogelijkheden

Radioaansluiting optioneel Ja

Aansluitwijze Hybride (bedraad + RF) + RF KNX

Samenstelling

Volume van zoemer 85 dB

Afmetingen

Diameter 125 mm

Hoogte 49 mm

Batterij

Batterij levensduur Netwerkwor king, oplaadbare batterij, back-up 72 uur

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP32

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C