



29847003

Radio Touch UP DAB+ K.x alu matt

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Frequenz

| | |
|-----------------------|------------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Funk Empfangsfrequenz | 87,5 - 108,0 MHz |

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Matt |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|-------------|----------|
| Höhe | 70,80 mm |
| Breite | 70,80 mm |
| Tiefe | 46,50 mm |
| Einbautiefe | 33 mm |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Anschluss

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Anschlussquerschnitt Lautsprecher | 1 - 1 mm ² |
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm ² |

Funktionen

| | |
|--------------------|----|
| DCF Uhr integriert | Ja |
|--------------------|----|

Lagerung

| | |
|-----------------------|----|
| Anzahl Speicherplätze | 16 |
|-----------------------|----|

Ausstattung

| | |
|--------------------------|---------|
| Ausführung Bedientableau | Digital |
|--------------------------|---------|

Texte

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Anschluss | Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen |

| | |
|------------|---|
| Montageart | Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage |
|------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| Funktion | Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung |
| Nebenstelleneingang | Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung |

Geeignet für

| | |
|------------|--|
| Berker K.x | |
|------------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |