



SPN190

Overspanningsbev. 1-polig 25 kA type I+II TN-C/S voor PEN/N-railkoper

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN
	TT

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1
---------------------------	----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	35 - 50 mm ²
--	-------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	35 - 50 mm ²
--	-------------------------