



29809909

**Radio Touch mit Lautsprecher DAB+ S.1/B.x polarweiss matt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

Funk Empfangsfrequenz 87,5 - 108,0 MHz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 70,80 mm

Breite 141,60 mm

Tiefe 46,50 mm

Einbautiefe 33 mm

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Lautsprecher 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Funktionen**

DCF Uhr integriert Ja

**Lagerung**

Anzahl Speicherplätze 16

**Ausstattung**

Ausführung Bedientableau Digital

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion Wecker mit Schlummerfunktion  
Schlaf-Timer  
Countdown  
Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

**Geeignet für**

S.x/B.x

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja