



GMDM132

tehalit.WA Nośnik montażowy 2RJ45 T13

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów 2

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku RJ

Liczba połączeń 0

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 20 mm

Wymiary otworu (szer. x wys.) 14,9 x 14,3 mm

Materiały

Kolor Ocynkowane

Kod RAL 9006

Materiał Metal

Sprzęt

Liczba wyjść 2

Kompatybilność

Nazwa modułu gniazd data R&M Special

Instalacja, montaż

Kąt montażu 45 °

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak