



GMDM132

Draagplaat 2V, 45gr, R&M RJ45 Cat.6A ISO, Special/EL, Special

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	RJ
Aantal aansluitingen	0

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	20 mm
Afmetingen opening (b x h)	14,9 x 14,3 mm

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Materiaal	Metaal

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Compatibiliteit

Modulenaam voor data-aansluitingen	R&M Special
------------------------------------	-------------

Installatie, montage

Installatiehoek	45 °
-----------------	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja