



GMDM132

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	RJ
Počet přípojek	0

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	20 mm
Rozměry otvoru (Š x V)	14,9 x 14,3 mm

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Materiál	Kov

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Přenos

Název modulu datových zásuvek	R&M Special
-------------------------------	-------------

Instalace, montáž

Úhel instalace	45 °
----------------	------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano