



HR824

### Toro rectangular aberto 80x160mm

#### Características técnicas

##### Potência

Potência total dissipada em IN	0 W
--------------------------------	-----

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP31
-----------------------	------

##### Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
-----------------------------------------------	--------

#### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----