



30841404

Radio Touch UP DAB+, Bluetooth B.x alu matt

Technische Eigenschaften

Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz

Werkstoff	
Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen	
Höhe	70,80 mm
Breite	70,80 mm
Tiefe	46,50 mm
Einbautiefe	33 mm

Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung

Anschluss	
Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1 - 1 mm ²
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²

Funktionen	
DCF Uhr integriert	Ja

Lagerung	
Anzahl Speicherplätze	16

Ausstattung	
Ausführung Bedientableau	Digital

Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Geeignet für	
S.x/B.x	

Nachhaltigkeit	
RECh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja