



29846084

Radio Touch UP DAB+ Q.x alu samt

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funk Empfangsfrequenz 87,5 - 108,0 MHz

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Samt

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 70,80 mm

Breite 70,80 mm

Tiefe 46,50 mm

Einbautiefe 33 mm

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher 1 - 1 mm²

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Funktionen

DCF Uhr integriert Ja

Lagerung

Anzahl Speicherplätze 16

Ausstattung

Ausführung Bedientableau Digital

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion Wecker mit Schlummerfunktion
Schlaf-Timer
Countdown
Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Geeignet für

Q.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja