



LFE2003509016

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	20 mm
Šířka	33 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	440 - 440 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	2
---	---

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	9016
Barva	Dopravní bílá

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK10
Stupeň krytí IP	IP30

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 60 °C
------------------	-------------

Konektivita

Spojení kanálu	Bez spojky
----------------	------------

Vybavení

Počet přepážek	0
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ne

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

