



BR8517019016

Parapetní kanál BR plast. 85170, dopravní bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	170 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	13005 - 13005 mm ²
-----------------------	-------------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	39
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	54

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
--	---

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP40
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet přepážek	0
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

