



30807009

**Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth K.x polarweiss glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

**Abmessungen**

Höhe	70,80 mm
Breite	141,60 mm
Tiefe	46,50 mm
Einbautiefe	33 mm

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1 - 1 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

**Funktionen**

DCF Uhr integriert	Ja
--------------------	----

**Lagerung**

Anzahl Speicherplätze	16
-----------------------	----

**Ausstattung**

Ausführung Bedientableau	Digital
--------------------------	---------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

**Geeignet für**

K.x	
-----	--

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja