




1529

Draaiknop voor jal.draaischak. IP44 inbouw, wit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	64500 mm
Breedte	64,50 mm
Diepte	25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Teksten

Opdruk	Met opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging