



30807004

Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth K.x edelstahl

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Funk Empfangsfrequenz 87,5 - 108,0 MHz

Werkstoff

Farbe Edelstahl

RAL Nummer 9022

Glanzgrad Matt

Werkstoff Edelstahl
Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 70,80 mm

Breite 141,60 mm

Tiefe 46,50 mm

Einbautiefe 33 mm

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher 1 - 1 mm²

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Funktionen

DCF Uhr integriert Ja

Lagerung

Anzahl Speicherplätze 16

Ausstattung

Ausführung Bedientableau Digital

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte
Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion Wecker mit Schlummerfunktion
Schlaf-Timer
Countdown
Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Geeignet für

K.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja