



BSR02D01

**Caja de instalación R02, 2xtomas, tipo 01 doble, tapa metál. bisagra**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con alfombrilla de apertura	No

**Dimensiones**

Profundidad del montaje	86 mm
Diámetro incorporado	122 mm
Diámetro externo	150 mm

**Configuración**

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R02
--	-----

**Instalación, montaje**

Adecuado para montaje empotrado en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza con agua	Sí

**Instrucciones**

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

**Condiciones de uso**

Carga vertical aplicada a través de la superficie mayor (carga pesada)	15 kN
--	-------

**Tapa, puerta**

Material de la parte superior	Zinc
-------------------------------	------

**Condiciones de uso**

Carga vertical aplicada a través de área de menor superficie	3 kN
--	------

**Tapa, puerta**

Tipo de tapa	Tapa con bisagra
--------------	------------------

**Funciones**

Adecuado para conductos bajo suelo	No
------------------------------------	----

**Texto**

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

**Materiales**

Colour	Plata
--------	-------

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	4
Número de tomas SCHUKO	2

**Equipo**

Número de dispositivos integrados	2
Número de cajas de salida	1

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----

Ilustraciones e imágenes

