



BSR02D01

### Kit caja de instalación + tapa metálica

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Con marco de protección para alfombras

Sí

Con entalladura para pavimento

No

##### Dimensiones

Profundidad de montaje

86 mm

Diámetro incorporado

122 mm

Diámetro externo

150 mm

##### Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)

R02

##### Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo

Sí

Adecuado para la instalación de hormigón

Sí

Adecuado para uso en exteriores

No

Adecuado para instalación en suelo elevado

Sí

Adecuado para limpieza en mojado

Sí

##### Instrucciones

Mantenimiento del suelo

Húmedo

##### Condiciones de uso

15 kN

##### Cubierta, puerta

Material de la parte superior

Zinc

##### Condiciones de uso

3 kN

##### Cubierta, puerta

Tipo de tapa

Tapa con bisagra

##### Funciones

Adecuado para conductos subterráneos

No

##### Texto

Salida de cable

Con salida de cable en la tapa

##### Materiales

Colour

Plata

##### Conexión

Número de entradas de conductos de cables

4

Número de tomas SCHUKO

2

##### Equipo

Número de dispositivos integrados

2

Número de cajas de salida

1

##### Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK10

Clase de protección en condiciones no utilizadas

IP66

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí

Ilustraciones e imágenes

